



www.VOMATEX.com

QUEM SOMOS ?

- 🕒 Empresa com 43 anos de existência, fundada por Klaus Vogt e atualmente gerenciada pelos seus filhos Meike Vogt e Olaf Vogt.
- 🕒 Sede Social com localização em Bremen (Norte da Alemanha)
 - Escritórios e Armazém de produtos acabados
 - Gestão do processo produtivo das 8 unidades fabris
 - Controlo dos inputs recebidos das vendas e posterior ajuste da cadeia de produção e abastecimento.
- 🕒 8 Unidades fabris de norte a sul da Alemanha , cada uma dividida por suas classes de produto.
- 🕒 Gama de Produtos com mais de 100 artigos diversos para recobrimento de mesas e prensas , acessórios de limpeza e controle e esteiras em PTFE.
- 🕒 Atualmente exportamos para 76 países



www.vomatex.de



VOMATEX BREMEN GERMANY - Customers Worldwide



O QUE FAZEMOS / NOSSOS PRODUTOS ?

- 🕒 Produtos compostos, de natureza técnica , para uso em conjuntos de recobrimento nas soluções de passadoria intermédia e final.

Mesas rectangulares / bico-de-pato
Prensas
Fusionadeiras
Transfers

- 🕒 Materiais usados em camadas de acordo com a aplicação necessária

Filtragem e Dispersão (Aspiração , Insuflação , Vapor)
Isolamento Térmico (protecção das restantes camadas)
Acondicionamento do vestuário (padrões de qualidade e exposição á pressão)

- 🕒 Acessórios / Produtos de Limpeza e Controle de processos

Sapatos Teflon/Aluminio Anti-lustro
Tubos especiais (Vapor e Vácuo)
Pasta e Velas de Limpeza / Silicone puro em pó (Rollax)
Fitas de papel p/controle da temperatura
Sistemas de Limpezas de colas e resíduos das esteiras
Bases de descanso em silicone para ferros

COMO APLICAR OS PRODUTOS ?

Existem várias possibilidades de aplicação dos produtos VOMATEX , que poderão ser sempre alteradas e adaptadas de acordo com os critérios de selecção dos clientes . **Não existe regra, apenas sugestão!**




Nas Mesas

Mais completa ou Menos completa
(diferem no numero de camadas aplicadas)

Nas Prensas

Tipo de operação que a máquina vai executar
(diferem na tipologia das camadas e nos graus de dureza)
Vai ser influenciada pela programação que o cliente têm na máquinas.

Sugestão de Cobertura Completa para Mesa



Tecido Nylon VM227

Grande permeabilidade / 10 -15 % Absorção
Fácil deslizamento da peça de vestuário
Resistência Térmica de 180°C por curtos períodos de tempo
Boa resistência á abrasão

Rede Poliéster VM248 (Nem sempre obrigatório)

Grande permeabilidade / 3-5 % Absorção
Resistência Térmica de 180°C por curtos períodos de tempo
Boa resistência á abrasão

Espinha Poly 5 ou 10mm espessura

Acondicionamento da peça de vestuário – Material Macio
Relativa resistência Térmica – 150° C
Boa permeabilidade


Borracha Perfurada Silicone REHAU Tipo 8012

Grande permeabilidade através da sua perfuração (dispersão)
Elevada resistência térmica - 250° C
Boa elasticidade e durabilidade

Rede de Aço # 20

Malha aberta permite uma melhor dispersão
Filtro de eventuais pedaços de desgaste das camadas seguintes
Colocação obrigatória e direta na superfície perfurada da mesa

Sugestão de Cobertura Básica para Mesa



Tecido Nylon VM227

Grande permeabilidade / 10 -15 % Absorção

Fácil deslizamento da peça de vestuário

Resistência Térmica de 180°C por curtos períodos de tempo

Boa resistência á abrasão

Esponja Poly 5 ou 10mm espessura

Acondicionamento da peça de vestuário – Material Macio

Relativa resistência Térmica – 150º C

Boa permeabilidade

Rede Poliéster VM294

Malha aberta permite uma melhor dispersão

Filtro de eventuais pedaços de desgaste das camadas seguintes

Colocação obrigatória e direta na superfície perfurada da mesa

Sugestão de Cobertura completa para Prensa de Calças

(Prato Inferior e Bastidor Intermédio)

Rede Metálica #50

Dispersão Vapor, Aspiração e insuflação.
Filtragem.

Nomex V209 4mm (em caso de brilhos usar 6mm)
Protecção térmica da espuma silicone VOMAPOR



Bastidor Intermédio (estiramento)

Multi Stretch de acordo com a preferência do cliente, normalmente usado o **VM285**. Material com grande elasticidade, retorna á posição inicial.

VOMAPOR Soft 10mm


Acondicionamento da peça de vestuário. Amortecer a pressão exercida pelo prato superior.

Nylon stretch VM303 ou Multi Stretch VM285
(mais aconselhável)

Material elástico , evidência o design da forma, facilita o posicionamento da peça de vestuário na máquina .


Sugestão de Cobertura completa para Prensa de Calças

(Prato Superior)




OS NOSSOS ACESSÓRIOS





DICAS PARA ARMAZENAGEM / EMBALAGEM

- ❶ A classe de artigos das esponjas e tecidos não carecem de cuidados especiais de armazenagem ,podem ser preservados na horizontal ou na vertical ou inclusive pousados em estantes. Apenas deverá haver cuidado no transporte das esponjas.
- ❷ Deverá existir um cuidado especial na armazenagem das redes metálicas, especialmente na rede extra fina de calibre #100. Normalmente este tipo de rede metálica é usada muitas vezes na parte exterior das formas das prensas , pelo que qualquer vinco é imediatamente transferido para a peça de vestuário .
- ❸ Esta situação é válida também para as esteiras de teflon , que deverão ser acondicionadas de acordo com a ilustração e devidamente embaladas com uma película estirável de preferência.



UNIDADES DE MEDIDA

Na Vomatex operamos com 3 unidades de medida :

Unitária (peça/caixa/placa)

Metro Linear (mts)

Metro Quadrado (m²)

Junto dos clientes deveremos sempre assumir as quantidades necessárias em metro linear , explicando que na posterior faturação elas iram surgir em metros quadrados.

Modo de conversão (exemplo) :

1 rolo de 10 mts = 13,5 m² na fatura

Devemos sempre multiplicar a quantidade fornecida em metros lineares pela largura do material (no caso 1.35 mts) o resultado será 13.50 m² .

$10 \times 1.35 = 13.50$ - Passar de metros lineares para metros quadrados

$13.50 / 1.35 = 10$ - Operação Inversa

DADOS TÉCNICOS

Pressão do Vapor	4 bar	5 bar	6 bar
Temperatura	143°C	151°C	158°C

	Cotton	Polyamide 6.6 (Nylon)	Polyester	Aramid (Nomex)	PTFE (Teflon)
Peso Especifico	1,54 g/cm³	1,14 g/cm³	1,38 g/cm³	1,38 g/cm³	2,1 g/cm³
Resistencia Termica (vapor)	140°C	180°C	180°C	250°C	250°C
Absorção Água Da Atmosfera	7 - 8,5%	3,5 - 4,5%	0,2 - 0,5%	4,5 - 5%	0%
Absorção Água	45%	10 - 15%	3 - 5%	11%	---
Resistencia á Abrasão	Satisfatória	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Insuficiente

* A 20°C e 65% humidade relativa

COMO IDENTIFICAR OS NOSSOS PRODUTOS ?



Levantando a amostra selecionada, encontramos o página onde esse artigo aparece na lista de preços e a referencia desse mesmo artigo.


Lista de Preços Página X
Art. # 1 2 3 4 (5)

Bruno Teixeira - Apresentação Staff

Catálogos A4 , com toda a gama de produtos em amostras de 3,5 x 5,5 cm

Fácil de transportar

Descrição resumida de cada artigo





Catálogos de Classes de Artigos

Amostras com 25 x 15 cm

Possibilidade de uma melhor análise ao toque



A divisão dos artigos por família permitir facilmente identificar alternativas.

Normalmente estes catálogos são de caráter interno e para uso restrito do staff.



PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS VOMATEX

- 🕒 Produtos inovadores e com garantia de qualidade
- 🕒 Produção controlada em laboratório
- 🕒 Vasto Stock da generalidade dos produtos , facultando uma *quick response* para o mercado
- 🕒 Catálogos de amostras detalhados e de fácil identificação
- 🕒 Acompanhamento *after sales* dos seus clientes/parceiros
- 🕒 Departamento de “I&D” , procurando desenvolver produtos que satisfaçam ainda mais as necessidades dos clientes , e também procurar alternativas inovadores



Até Breve e Bons Negócios !